



TRANSACTOR  
SECURITY

## System rentgenowski AutoClear 6040DVS



### **ZASTOSOWANIE:**

- *Prześwietlanie w punktach kontroli pasażerów, personelu i osób odwiedzających instytucje, sądy, urzędy, banki*
- *Bezpieczeństwo korporacyjne, rządowe i prywatne*
- *Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej*
- *Kontrola poczty*

Wielooenergetyczny system kontroli rentgenowskiej, zaprojektowany do kontroli średniej wielkości przedmiotów pod kątem m. in. broni, materiałów wybuchowych, narkotyków. Jest szybki i prosty w obsłudze. Urządzenie 6040DVS jest idealne do prześwietlania przedmiotów takich jak torebki, teczki, plecaki, wózki, małe paczki i nie tylko. Jest to doskonały wybór dla mniejszych i ograniczonych przestrzeni. Tryb wyświetlania umożliwia rozróżnianie materii organicznej i nieorganicznej. Posiada również funkcje usuwania poszczególnych warstw obrazu, zwiększanie wyrazistości i podkreślania krawędzi przedmiotów. Istnieje także możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmociągu. Niskoprofilowa, oddolna konstrukcja generatora systemu sprawia, że mniejsze elementy na ekranie wydają się znacznie ostrzejsze i większe.

### **Podstawowe cechy urządzenia:**

- Szybkie obrazowanie toreb pocztowych oraz długich lub wysokich przedmiotów;
- Opatentowany przenośnik taśmowy nie wymaga regulacji;
- Najbardziej stabilny i elastyczny system operacyjny w branży;
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Zaawansowane opcje obrazowania;

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**

Ul. Trakt Lubelski 257a


04-667 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 378 49 23, Fax. +48 22 378 49 25

e-mail: [security@transactor-security.pl](mailto:security@transactor-security.pl)

## SPECYFIKACJA AUTOCLEAR 6040DVS:

| Parametry fizyczne:                                                                                    |                                                                                                                                                                           | Standardowe funkcje lub cechy:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar tunelu:                                                                                        | 62,0 x 42,0 cm                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• auto kalibracja</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• konfigurowalny panel sterowania operatora w składanej półce</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| Wymiary ogólne:                                                                                        | 156,2 x 82,6 x 127,3 cm                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• alarm gęstości</li></ul>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:                                                                                                  | 160kV: 353 kg waga netto<br>413 kg waga wysyłkowa<br>170kV: 477 kg waga netto<br>537 kg waga wysyłkowa                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• pamięć podręczna</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• diagnostyka w czasie rzeczywistym</li><li>• interaktywne ekrany pomocy</li></ul>                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• automatyczne zazn. krawędzi</li></ul>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• automatyczne sezonowanie</li></ul>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• system autoSoft LINUX</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konstrukcja:                                                                                           | Solidna konstrukcja, malowana farbą epoksydową, stalowa rama. Wykończenia i akcesoria ze stali nierdzewnej i aluminium. Podstawa na kółkach umożliwiających zablokowanie. | <ul style="list-style-type: none"><li>• autoTracking</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie substancji organicznych/nieorganicznych</li><li>• funkcja RealClear</li><li>• zmiana kier. taśmociągu</li><li>• zapisywanie na USB</li><li>• funkcja Z-SCAN</li></ul>                                                          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 128x smart zoom</li></ul>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• auto skalowanie</li></ul>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• D-SCAN</li></ul>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• wzmacnienie światła i czerni</li></ul>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• pobieranie danych diagnostycznych</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura:                                                                                           | Temp. pracy: 0° do +40°C<br>Temp. przechowywania:<br>od -20° do +60°C                                                                                                     | Opcje dodatkowe:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wilgotność:                                                                                            | 20%-95% bez kondensacji                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asystent zagrożeń AI</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• sensor optyczny RTG</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• autoMatAlert; autoNarcAlert</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• miernik kV, mA</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                                                                                             | 115/230 VAC ±10%<br>60/50 Hz, 0,7kVA max.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Archiwizacja obrazów</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• zarządzanie użytkownikami</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Generator promieniowania:                                                                              |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• autoZ display</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podłączenia sieciowe:<ul style="list-style-type: none"><li>○ autoNet live view</li><li>○ diagnostyka zdalna</li><li>○ zdalny podgląd obrazu</li><li>○ zdalne zarządzanie</li><li>○ Raportowanie błędów SNMP, API HTTP</li></ul></li></ul> |
| Głowica generatora:                                                                                    |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• autoColor+</li></ul>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parametry wysokiego napięcia:                                                                          |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• program szkoleniowy</li></ul>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cykł pracy:                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• stoliki rolkowe wejście / wyjście</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Orientacja wiązki:                                                                                     | diagonalna (odchylenie 80°)                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 monitory</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• funkcja TIP</li><li>• moduł UPS</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Dawka na skan:                                                                                         | <0,1 mR/godz..                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• przycisk nożny</li></ul>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyciek promieniowania:                                                                                 | <0,5 mR/godz.<br><0,1 mR/godz.                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• eksport obrazów (jpg, bmp)</li></ul>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• licznik prześwietleń</li></ul>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Możliwości inspekcyjne:                                                                                |                                                                                                                                                                           | Monitor: LCD 22" 1920x1080 lub większy na życzenie                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Penetracja materiałów:                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Wymiary urządzenia:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czułość kontrastu:                                                                                     |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość:                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prędkość taśmociągu:                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obciążenie taśmociągu:                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezpieczeństwo filmów:                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Detektory:                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szybka, ultraczuła matryca detektorów fotodiod; w kształcie litery L dla 100% prześwietlania elementów |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |